

REFLEX A -MOPPIPYYHE, 100 % mikrokuitua

REFLEXILLÄ huomaat eron:



Erinomainen puhdistustulos & monipuolisuus:

Puhdistaa syvältä. Monikäyttöinen ja ergonominen, jopa 50 m² enemmän puhtautta yhdellä moppipyhkeellä.



Ilmasto- ja ympäristöystävällinen:


Vähemmän vettä ja kemikaaleja. Jäämävapaa siivous.





Taloudellisempaa siivousta:


Säästää aikaa ja tilaa, pienentää kokonaiskustannuksia.





Tuotekoodi	Värikoodi	Mitat	
18-0057	Harmaa 4 värimerkintää	54 x 16 cm	REFLEX A -MOPPIPYYHE , 100 % mikrokuitua, monikäyttöinen, 175 g/kpl
Pakkaus:	5 kpl/pakkaus 	20 pakkausta/kuljetuslaatikko	

Käyttöalueet:	REFLEX 2-in-1 siivousjärjestelmä soveltuu kaikille sileille ja tiiville lattiapinnoille. Tärkeimmät käyttöalueet:		
	 Terveys- huolto	 Julkiset tilat & yleiset rakennukset	 Elintarvikeala, hotellit & ravintolat

Käyttö:	<p>Kaksipuolista REFLEX A MOPPIPYYHETTÄ käytetään yhdessä 50 cm leveän REFLEX-KUIVAIMEN ja 100/180 cm pitkän REFLEX-SÄÄTÖVARREN kanssa.</p> <p>VALMISTELU: REFLEX A MOPPIPYYHKEEN voi valmistella puhtaalla hanavedellä tai puhdistetulla vedellä. Voit käyttää myös ultramikrokuidulle soveltuvaa puhdistusainetta, joka on laimennettu valmistajan ohjeiden mukaan.</p> <p>A-MOPPIPYYHKEIDEN VALMISTELU SIIVOUSVAUNUSSA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aseta A-MOPPIPYYHKEET esimerkiksi kannelliseen 6 litran siivoussankoon tai laatikkoon. 2. Kaada neste tasaisesti pyyhkeiden päälle. 3. Sulje kansi ja odota, kunnes moppipyhyhe on käyttövalmis. <p>ANNOSTELU: Älä käytä liikaa puhdistusainetta. Jotkin kemikaalit saattavat vahingoittaa käyttäjää, materiaalia ja ympäristöä. Varaa puhdistettavasta pinnasta riippuen valmisteluun 100–200 ml vettä yhtä moppipyhettä kohti.</p>
----------------	---

	<p>Rekola tukee jäämävapaata siivousta.</p> <p>Rekolan tuoteryhmät on suunniteltu poistamaan terveydelle mahdollisesti haitalliset lika- ja kemikaalijäämät. REFLEX A -MOPPIPYYHKEET poistavat jäämiä, joihin perinteiset siivousmenetelmät eivät tepsä.</p> <p>Lisätietoja antaa Rekola.</p>
---	--

REKOLA

Ylläpito	
Pesu: 	<p>Huuhtelee kahdesti kylmällä vedellä, jotta kaikki puhdistusaineet poistuvat. Synteettisiä kuituja sisältäville tuotteille suositellaan konepesua enintään 60 °C:n ohjelmassa.</p> <p>Huuhtelee pesun jälkeen kahdesti pesuainejäämien poistamiseksi.</p> <p>Säädä pesulämpötilaa ja veden määrää tarpeen mukaan.</p> <p>Pesukoneen täyttöaste enintään 80 prosenttia (Weber & Leuchtin pesutestin mukaan, DIN EN ISO 6330).</p> <p>Rumpukuivaus enintään 60 °C:ssa.</p> <p>Älä käytä valkaisuainetta tai huuhteluaineita.</p> <p>Vähäinen vesimäärä tai pesukoneen ylitäyttö (yli 80 prosenttia ikkunaluukusta) voi vahingoittaa materiaalia pysyvästi.</p>
Desinfiointi:	<p>Desinfiointi ilman valkaisuainetta, peroksidi voi vaikuttaa väreihin. Autoklaavia voi käyttää tarvittaessa.</p>
Kestävyys: 	<p>500 pesukertaa 60 °C:ssa tai 200 pesukertaa 85 °C:ssa. Karkeat lattiapinnat, kuten turvalattiat, saattavat lyhentää tuotteen käyttöikää.</p>
Komponentit	
Pyyhe:	100 % PE-mikrokuitua
Reunat:	Saumat 100 % PES . Kiinnitysluska TPU ja PES -verkko.
Ominaisuudet	
Kutistuminen:	< 6 % suositeltuja pesuohjeita noudatettaessa. Kutistuminen voi aiheuttaa vähäistä muodon menetystä mutta ei vaikuta toimivuuteen.
Värinkesto:	4-5. <i>normihyväksyntä ≥ 3-4</i>
Hygieenisuus:	Likaisen pyyhkeen voi irrottaa REFLEX-KUIVAIMESTA koskematta siihen käsin.
Patentti:	F12010000028 Lattioiden huoltoväline ja pyyhe.
Hävittäminen:	REFLEX A -MOPPIPYYHE on tehty kokonaan synteettisistä materiaaleista. Se voidaan kierrättää tai korkean energia-arvon ja päästöttömyyden (ainoastaan hiilidioksidi ja vesi) ansiosta hävittää turvallisesti myös energiajakeena.
Takuu	
<p>500 käyttökertaa normaaleissa hygieenisissä käyttöolosuhteissa, hoidetuilla tiiviillä lattioilla (ei turvalattioilla), ja 500 pesukertaa 60 °C:ssa valmistajien ohjeiden mukaisesti.</p> <p>Käyttöikä voi olla pitempi optimaalisissa pesu- ja siivousolosuhteissa.</p> <p>Ohjeita ja lisätietoja antaa OrboTech Finland Oy.</p>	

Vastuuvapauslauseke: Tämä versio on käänös alkuperäisestä englanninkielisestä versiosta ja se on tarkoitettu ainoastaan tiedoksi. Ristiriitatilanteessa englanninkielinen alkuperäinen versio on ainoa oikea. Valmistajalla on oikeus tehdä muutoksia tuotteeseen ilman erillistä ilmoitusta.