



BioClean-C™ esiliina
hihoilla BCAS

Kevyt, ei-steriili suojaesiliina, joka suojaa erilaisilta kemoterapialääkkeiltä.

- **Varma suojaus:** BioClean-C™ esiliina hihoilla BCAS on testattu läpäisykykystandardin ASTM F739-12 mukaisesti, mikä takaa henkilökohtaisen suojan erilaisia kemoterapialääkkeitä vastaan.
- **Pienempi paino ja pienemmät kontaminaatoriskit:** CleanTough™-materiaalin ansiosta tämä suojaesiliina on kevyt ja vähävärinen, mikä vähentää kontaminaatoriskiä.
- **Parannettu lujuus:** Tämä sytotoksisia lääkkeitä kestävä esiliina on varustettu suojateipillä ja ultraäänellä liimattu, joten se on myös tukeva ja luotettava.
- **Parempi istuvuus ja säädettävyys:** Tämän kemikaaleja kestävän esiliinan säädettävällä kaulakiinnityksellä ja takana olevilla solmimisnauhoilla varustetun esiliinan käyttäjät voivat löytää mukavan ja yhtenäisen istuvuuden.



Key Features and Benefits

- **Permeaatiostandardi ASTM F739-12:** Suojaus sytotoksisilta lääkkeiltä.
- **CleanTough™-materiaali:** Vähän nukkaantuva, kevyt, vähentää kontaminaatiota.
- **Ultrasonisesti liimatut saumat:** lisää lujuutta ja suojaa.

Teollisuudenalat

- Sädelyt ja kriittiset ympäristöt
- Tuotanto ja valmistus
- Laboratorio ja tutkimus





BioClean-C™ esiliina hihoilla BCAS

TECHNICAL DATA SHEET

PRODUCT INFORMATION

Materiaali	Polyeteeni/polypropeenilaminaattikuitu
Väri	Sininen
Auditointistandardit	Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D
Standardit	ASTM F739, CE 0598, EN 13934-1, EN 13935-2, EN 530, EN 6530, EN 7854, EN 9073-4, EN ISO 14325, Partial Body Protection Only, Katgoria III, EN 13034:2005 + A1:2009, EN 14605:2005 + A1:2009, UKCA
Pakkauksen esittely	One piece per sealed inner PE bag; one inner bag per sealed outer PE bag; 40 outer bags per lined carton (40 pieces). More sustainable packaging: Packed in recyclable plastic packaging and delivered in recycled cardboard shipper cases. Inner and outer bags and liner are made from polyethylene (PE) based film. Always check your local recyclable status as these materials may not be considered suitable for recycling in your location.
Puhdistusluokka	Luokka 10/ISO 4
Säilyvyys	5 years
Rakentaminen	Ultrasonically bonded sleeve seams with protective tape & 100% polyester cuffs.
Ominaisuudet	Pienhiukkasten irtoaminen vähäistä

PARTIKKELEIDEN IRROTTAMISEN TESTITULOKSET

TESTI	TULOS	KATEGORIA (IEST-RP-CC003.3)
Partikkeleiden irtoaminen (Helmke-rumputesti)	$\geq 0,5$ Qm (laskentataajuus, cpm) < 1 700	Kategoria I

ASTM F739-12 -TESTAUSMETODIN TULOKSET

LÄÄKE	Keskimääräinen läpäisy aika, minuuttia Breakthrough of the test chemical is deemed to have occurred when the permeation rate has reached 0.1 Qg/cm ² /min
SISPLATIINI	>480
KARMUSTIINI	>480
SYKLOFOSFAMIDI	>480
DOKSORUBISIINIHYDROKLORIDI	>480
5. FLUOROURASIILI	>480
METOTREKSAATTI	>480
ETOPOSIDI	>480
PAKLITAKSELI	>480
TIOTEPÄ	>456

Tulokset on saavutettu akkreditoidun ulkoisen testauslaboratorion suorittamana kontrolloiduissa laboratorio-olosuhteissa. *Bioclean D:n ja Bioclean 2000:n kohdalla kemiallisen läpäisyn tulokset koskevat ainoastaan kankaan suorituskykyä. Saumojen ja sulkimien läpimenoaika voi olla lyhyempi. Suosittelemme, että haalarin päällä käytetään vaatteita, joissa on tiivistetyt saumat, kuten Bioclean-C:tä, joka antaa lisäsuojaa kemoterapialääkkeiden käsittelyä vastaan.

KOKOTAULUKKO

BCAS-S: Koko: S, Rinta: 84-92cm (33"-36"), Korkeus:164-170cm (5'4"-5'6")
BCAS-M: Koko: M, Rinta: 92-100cm (36"-39"), Korkeus:170-176cm (5'6"-5'9")
BCAS-L: Koko: L, Rinta:100-108cm (39"-42"), Korkeus:176-182cm (5'9"-6'0")
BCAS-XL: Koko: XL, Rinta:108-116cm (42"-45"), Korkeus: 182-188cm (6'0"-6'2")



BioClean-C™ esiliina hihoilla BCAS

MATERIAALIN SUORITUSKYVYN TESTITULOKSET

TESTI	TULOS	SUORITUSKYKYLUOKKA	PERFORMANCE STANDARD
Hankauskestävyys	>10 cycles	1	EN 12947-2
Pistokestävyys	>5 N	1	ISO 13996
Trapetsitesti repäisykestävyys poikkisuunnassa (CD)	EN ISO 9073-4	1	EN ISO 9073-4
Trapetsitesti repäisykestävyys koneen suunnassa (MD)	>10 N	1	EN ISO 9073-4
Vetolujuus poikkisuunnassa (CD)	>30 N	1	EN ISO 13934-1
Vetolujuus koneen suunnassa (MD)	>30 N	1	EN ISO 13934-1
Nesteiden hylkivyyt - H₂SO₄ 30 %	>90%	3	ISO 6530
Nesteiden hylkivyyt - NaOH 10 %	>90%	3	ISO 6530
Nesteiden hylkivyyt - O-ksyleeni	>90%	2	ISO 6530
Nesteiden hylkivyyt - 1-butanoli	>90%	3	ISO 6530
Nesteiden läpäisy - 30 % H₂SO₄	<1%	3	ISO 6530
Nesteiden läpäisy - NaOH 10 %	<1%	3	ISO 6530
Nesteiden läpäisy - O-ksyleeni	<1%	3	ISO 6530
Nesteiden läpäisy - Butaani-1-oli	<1%	3	ISO 6530
Sauman vahvuus ¹	>50 N	2	ISO 13935-2

TILAUSTIEDOT

	KOKO	BioClean-C-kemoterapiaesiliina käsivarsisuojausilla
BCAS	UUDELLEENTILAUKSEN NRO	BCAS-S, BCAS-M, BCAS-L, BCAS-XL

Katso lisätietoja osoitteesta www.ansell.com tai soita meille

Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Aasian ja Tyynenmeren alue

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Pohjois-Amerikka

Ansell Healthcare Products LLC
US T: +1 800 800 0444
US F: +1 800 800 0445
CA T: +1 800 363 8340

Latinalainen Amerikka ja Karibia

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

UK

Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890

Suorituskykystandardien ja sääntelyn noudattaminen

CE 0598



Ansell, ® ja ™ ovat Ansell Limitedin tai sen tytäryhtiöiden omistamia tavaramerkkejä. Patentoitu Yhdysvalloissa ja patentti haussa Yhdysvalloissa ja muissa maissa: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tätä opasta tai mitään Ansellin esittämää tai Ansellin nimissä tässä oppaassa esitettyä lausumaa ei tule tulkita takuiksi kauppakelpoisuudesta tai Ansellin tuotteen soveliaisuudesta johonkin erityiseen tarkoitukseen. Ansell ei ota vastuuta loppukäyttäjän johonkin määrättyyn käyttötarkoitukseen valitseman tuotteen tarkoituksenmukaisuudesta tai sopivuudesta.

Katso tuotteen validointipakkaus tai ota yhteyttä Ansellin asiakaspalveluun saadaksesi tuotekohtaiset tiedot vaatteiden käytöstä sytotoksisten lääkkeiden kanssa. Esimerkiksi lääkkeitä vastaan käytettävä vaatetus täytyy valita erityisesti käytettyjä kemikaaleja varten.

