



ABENA Classic vinyylikäsinet 4431, 4424-4426, 4430

Classic Vinyylitutkimuskäsine



EN
455



LOW
GRIP CAT
III

Tuotekuvaus

Tutkimuskäsine, vinyyli

Puuteriton

Tehdaspuhdas

Sileä pinta

Rullareuna

Läpikuultava

Pehmennin: DINP

Soveltuu muiden paitsi rasvoja sisältävien elintarvikkeiden käsittelyyn

Valmistettu Abenalle Kiinassa ISO 9001 ja ISO 13485 mukaisesti

CE

CE-merkitty MD-asetuksen (EU) 2017/745 ja PPE-asetuksen (EU) 2016/425 mukaisesti. Luokka I ja Tyyppi B CAT III AQL 1.5 harmonisoidun standardin EN 455-1 mukaan

Standardit

EN 455-1, 2, 3, 4

EN 374-1 : 2016

EN 374-2 : 2015

EN 374-3 : 2003

EN 374-4 : 2013

EN 374-5 : 2016 VIRUS

EN 420 : 2003 + A1: 2009

EN 16523-1: 2015

ASTM D5250-06: 2015

Suoritettut testit

Ilman ja vedenläpäisevyys testi

Herkistystesti

Ärsytystesti

Sytotoksisuus

Vetomurtolujuus

Puuterijäämät

Bakteeri- ja sienitesti

Virusläpäisevyys

Elintarvikehyväksyntä (pyydä erillinen food data sheet)



ABENA Classic vinylikäsine

4431, 4424-4426, 4430

Tekniset ominaisuudet, paksuus

Kämmen	0,08 mm (+/- 0,03)
Sormet	0,06 mm (+/- 0,03)

Tekniset ominaisuudet

Vetomurtolujuus		
Ennen vanhennusta	3.6 Newton	
Vanhennuskokeen jälkeen 70°C 166 tuntia	3.6 Newton	
Venyvyys		
Ennen vanhennusta	min. 300 %	
Vanhennuskokeen jälkeen 70°C 166 tuntia	min. 300 %	

Varastointi ja säilyvyys

Varastointi: 10-30°C, välttä kuumia, kosteita olosuhteita sekä suoraa auringonvaloa ja otsonia
Säilyvyys: 5 vuotta valmistuspäivästä

Kemiallinen koostumus

Kemikaali	CAS
PVC	-
DINP	28553-12-0
Viskositeetin alentaja JNJ	64742-47-8
PU-päällyste	-
Ca-Zn stabilointiaine	-

Kemikaalien läpäisevyysajat

Kemikaali	CAS	Läpäisevyysaika	Luokka
Dietyyliamiini	109-89-7	<1 min.	0
Formaldehydi 37 %	50-00-0	>480 min.	6
Vetyperoksidi 30 %	772-84-1	361-480 min.	5
n-heptaani	142-82-5	<1 min.	0
NaOH 40%	1310-73-2	<480 min.	6

Käytetty testimenetelmä: EN 374-3: 2003 ja EN 16523: 2015



ABENA Classic vinylikäsine 4431, 4424-4426, 4430

tuotenro	tuotekuvaus	koko	kämmen mm (+/- 5)	pituus mm	kpl/rasia/ltk
4431	ABENA Classic vinylikäsine	XS (5-6)	75	240	100/10
4424	ABENA Classic vinylikäsine	S (6-7)	85	240	100/10
4425	ABENA Classic vinylikäsine	M (7-8)	95	240	100/10
4426	ABENA Classic vinylikäsine	L (8-9)	105	240	100/10
4430	ABENA Classic vinylikäsine	XL (9-10)	115	240	100/10